

MK5023




Sensore per cilindri resistente a campi magnetici

MKU3000UBPKG/US

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: MK5214

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	48 x 18 x 28

Applicazione

Particolarità	Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 18
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	20

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	300
Frequenza di commutazione DC [Hz]	40
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi

MK5023



Sensore per cilindri resistente a campi magnetici

MKU3000UBPKG/US

Resistente a sovraccarico		sì	
Campo di rilevamento			
Sensibilità di reazione		[mT]	3
Velocità di passaggio		[m/s]	< 1
Precisione / Deriva			
Isteresi		[mm]	1,5
Ripetibilità		[mm]	0,1
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dati meccanici			
Peso		[g]	74,6
Superficie attiva		davanti	
Tipo di cilindro		cilindri pneumatici	
Dimensioni		[mm]	48 x 18 x 28
Materiali		zinco pressofuso	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico - connettore			
Connettore: 1 x M12; codifica: A			



MK5023



Sensore per cilindri resistente a campi magnetici

MKU3000UBPKG/US

Collegamento

