

MK5024




Sensore per cilindri resistente a campi magnetici

MKU3000UBPKG/SC/US

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: MK5214
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	48 x 18 x 28
Applicazione		
Particolarità		Resistenti ai campi elettromagnetici
Resistenti ai campi elettromagnetici		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 18
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	20
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	300
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	40
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi

MK5024



Sensore per cilindri resistente a campi magnetici

MKU3000UBPKG/SC/US

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione	[mT]	3
Velocità di passaggio	[m/s]	< 1

Precisione / Deriva

Isteresi	[mm]	1,5
Ripetibilità	[mm]	0,1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Dati meccanici

Peso	[g]	74
Superficie attiva		davanti
Tipo di cilindro		cilindri pneumatici
Dimensioni	[mm]	48 x 18 x 28
Materiali		zinco pressofuso rivestito in PTFE

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A



MK5024



Sensore per cilindri resistente a campi magnetici

MKU3000UBPKG/SC/US

Collegamento

