




Sensore di pressione con rampa di LED

PB-100-SBR14-HFBOW/LS/ IV

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: PN4222 + E30058
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Campo di misura [bar]	0...100
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna
Applicazione	
Applicazione	per applicazioni industriali
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi
Utilizzabile in parte per	Con fluidi gassosi, il campo d'impiego è limitato a max. 25 bar
Temperatura del fluido [°C]	-25...70
Min. pressione di scoppio [bar]	650
Resistenza a pressione [bar]	300
Tipo di pressione	pressione relativa



Sensore di pressione con rampa di LED

PB-100-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	102...132 AC
Corrente assorbita	[mA]	20
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	0,35
Watchdog integrato		si
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale di commutazione
Numero delle uscite digitali		1
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC	[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC	[mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Protezione da cortocircuito		no
Resistente a sovraccarico		no
Campo di misura/regolazione		
Campo di misura	[bar]	0...100
Punto di commutazione SP	[bar]	5...100
Punto di disattivazione rP	[bar]	3...98
In intervalli di	[bar]	1
Indicazioni per l'isteresi		regolabile
Precisione / Deriva		
Precisione del punto di commutazione		< ± 2,0
	[% di valore finale]	
Ripetibilità	[% di valore finale]	< ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Effetto della temperatura per ogni 10 K		< ± 0,3
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione		Pulsante di configurazione
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

PB4012



Sensore di pressione con rampa di LED

PB-100-SBR14-HFBOW/LS/ /V


Dati meccanici	
Materiali	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiali a contatto con il fluido	FKM; ceramica; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Min. cicli di pressione	100 milioni
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna
Dispositivo di strozzamento integrato	no (adattabile a posteriori)

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	LED, giallo
	Valori letti	10 x LED, verde Risoluzione 10 % del valore finale

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A



Collegamento

