

MK5040




Sensore per cilindri profilati

MKP3000-ANKG/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5113 + E11801
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 superficie attiva



Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	41 x 30 x 27
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	2
Uscite		
Modello elettrico		NPN
Funzione uscita		NO

MK5040



Sensore per cilindri profilati

MKP3000-ANKG/US

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	300
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	5000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione	[mT]	3
Velocità di passaggio	[m/s]	< 5

Precisione / Deriva

Isteresi	[mm]	1
Ripetibilità	[mm]	0,1

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
Sollecitazione a shock/vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Dati meccanici

Superficie attiva		davanti
Tipo di cilindro		cilindri profilati
Dimensioni	[mm]	41 x 30 x 27
Materiali		alluminio; plastica

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A



MK5040

Sensore per cilindri profilati

MKP3000-ANKG/US



Collegamento

