


Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	2

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	3
Velocità di passaggio [m/s]	< 5

Precisione / Deriva

Isteresi [mm]	1,5
---------------	-----



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Ripetibilità	[mm]	0,2
--------------	------	-----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Sollecitazione a shock/ vibrazioni	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Dati meccanici

Superficie attiva	davanti	
Tipo di cilindro	cilindri con scanalatura a T	
Dimensioni	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiali	PA 12-GF30	

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,3 m, PUR

Connettore: 1 x M8; codifica: A



Collegamento

