




Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: MK5114

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Eccentrico di fissaggio
2 Superficie attiva



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	25 x 5 x 6,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	30

Uscite

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	10000
Protezione da cortocircuito	si



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Sensibilità di reazione		[mT]	2,8
Velocità di passaggio		[m/s]	> 10
Precisione / Deriva			
Isteresi		[mm]	1,5
Ripetibilità		[mm]	< 0,2
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Peso		[g]	40
Montaggio		montaggio schermato	
Tipo di montaggio		eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5	
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a T	
Dimensioni		[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali		PA; acciaio inox	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		gomma Memory: 1	
		fascetta fermacavo: 1	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

MK5176




Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3028BANKG/G/3.0M/ZH

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu