

PF7057




Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PF-001-RES30-QFPKG/US/ /P

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: PF2057
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 Display LED a 7 segmenti
- 2 Pulsante di configurazione
- 3 Raccordo Aseptoflex
- 4 Bordo di tenuta Aseptoflex



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
Campo di misura [bar]	0...1
Raccordo a processo	collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex
Applicazione	
Particolarità	contatti dorati
Applicazione	membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Montaggio	Corpo orientabile a 350°
Fluidi	Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Min. pressione di scoppio [bar]	30
Resistenza a pressione [bar]	10
Tipo di pressione	pressione relativa
Senza spazi	si



Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PF-001-RES30-QFPKG/US/ /P

Dati elettrici												
Tensione di esercizio		[V]	18...30 DC									
Corrente assorbita		[mA]	< 60									
Min. resistenza di isolamento		[MΩ]	100; (500 V DC)									
Classe di isolamento			III									
Protezione da inversione di polarità			si									
Tempo di ritardo disponibilità		[s]	0,2									
Watchdog integrato			si									
Ingressi/Uscite												
Numero totale di ingressi e uscite			Numero delle uscite digitali: 2									
Uscite												
Numero totale uscite			2									
Segnale di uscita			segnale di commutazione									
Modello elettrico			PNP									
Numero delle uscite digitali			2									
Funzione uscita			NO / NC; (parametrizzabile)									
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC		[V]	2									
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC		[mA]	250									
Protezione da cortocircuito			si									
Tipo di protezione da cortocircuito			ad impulsi									
Resistente a sovraccarico			si									
Campo di misura/regolazione												
Campo di misura		[bar]	0...1									
Punto di commutazione SP		[bar]	0,02...1									
Punto di disattivazione rP		[bar]	0,01...0,99									
In intervalli di		[bar]	0,01									
Precisione / Deriva												
Precisione del punto di commutazione			< ± 1,0									
		[% di valore finale]										
Ripetibilità		[% di valore finale]	< ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)									
Effetto della temperatura per ogni 10 K			< ± 0,3									
Tempi di reazione												
Tempo di risposta impostabile di un'uscita di commutazione e frequenza di commutazione risultante		Tempo di risposta (dAP)	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
		Frequenza di commutazione	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1



Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PF-001-RES30-QFPKG/US/ /P

Tempo di risposta	[ms]	con curva rettangolare della pressione; Punto di commutazione (SPx) = 70 %; Punto di disattivazione (rPx) = 30 %
Tempo di ritardo impostabile dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Pulsante di configurazione
Opzioni di parametrizzazione	isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Dati meccanici

Materiali	1.4404 (AISI 316L); PBT; PC; EPDM/X; FKM; PA
Materiali a contatto con il fluido	1.4404 (AISI 316L); ceramica; PTFE
Min. cicli di pressione	100 milioni
Raccordo a processo	collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, rosso
	Indicazione della funzione	Display LED a 7 segmenti
	Valori letti	Display LED a 7 segmenti

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



PF7057



Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PF-001-RES30-QFPKG/US/ IP

Collegamento

