O4S501

Fotocellula a barriera emettitore

O4S-OOKG/2M



1 Per il serraggio della vite di bloccaggio M5, utilizzare una coppia massima di 2 Nm
2 Superfice sensibile

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	20
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	624

O4S501

Fotocellula a barriera emettitore

O4S-OOKG/2M

Uscite			
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Emettitore / Ricevitore		emettitore	
Portata	[m]	0...80	
Portata impostabile		no	
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	2400	
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	616	
Dati meccanici			
Peso	[g]	205	
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materiali		Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPE	
Materiale lente		PMMA	
Orientamento lente		ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni			
Osservazioni		Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
Quantità		1 pezzo	

O4S501

Fotocellula a barriera emettitore

O4S-OOKG/2M

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor