




Fotocellula a barriera ricevitore

OGE-DPKG/US



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce rossa
Corpo		Tipo filettato
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		10...30 DC
Corrente assorbita [mA]		8
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]		645
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		200
Frequenza di commutazione DC [Hz]		1000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		ricevitore
Portata [m]		< 8
Portata impostabile		no
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...60



Fotocellula a barriera ricevitore

OGE-DPKG/US

Grado di protezione	IP 67; (in combinazione con il rispettivo connettore)
---------------------	---

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [anni]	1335

Dati meccanici

Peso [g]	14,7
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 44
Definizione filettatura	M18 x 1
Materiali	Corpo: ABS
Materiale lente	PMMA

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

