


Sensore di colore

ODC-MPKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa; luce verde; luce blu
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Applicazione	Rilevamento del colore; funzionamento a retro-riflessione; funzionamento a riflessione diretta
--------------	--

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	12...30 DC; (Max. ondulazione residua: 5 Vss)
Corrente assorbita	[mA]	80
Classe di isolamento		II



Sensore di colore

ODC-MPKG/US-100


Tipo di luce		luce rossa; luce verde; luce blu	
Tip. durata d'uso [h]		100000	
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C]		25	
Uscite			
Modello elettrico		PNP	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		100	
Frequenza di commutazione DC [Hz]		300	
Campo di rilevamento			
Portata [m]		0,1...0,25; (funzionamento a retro-riflessione)	
Portata [mm]		< 12,5; (funzionamento a riflessione diretta ± 2)	
Max. larghezza del punto luminoso [mm]		2	
Max. altezza del punto luminoso [mm]		4	
Dimensioni del punto luminoso valide per		Portata	
Tempi di reazione			
Tempo di risposta [s]		< 2,5	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente [°C]		-10...55	
Grado di protezione		IP 67	
Max. immunità alla luce esterna [klx]		20	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni [mm]		53 x 30 x 80	
Materiali		zinco pressofuso	
Materiale lente		vetro	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	1 x LED, verde
		Commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Sensore di colore


ODC-MPKG/US-100

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |