


Sensore di colore

ODC-MNKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa; luce verde; luce blu
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Applicazione	Rilevamento del colore; funzionamento a retro-riflessione; funzionamento a riflessione diretta
--------------	--

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	12...30 DC; (Max. ondulazione residua: 5 Vss)
Corrente assorbita	[mA]	80
Classe di isolamento		II



Sensore di colore

ODC-MNKG/US-100


Tipo di luce		luce rossa; luce verde; luce blu	
Tip. durata d'uso		[h]	100000
Temperatura di riferimento per durata d'uso		[°C]	25
Uscite			
Modello elettrico		NPN	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC		[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC		[mA]	100
Frequenza di commutazione DC		[Hz]	300
Campo di rilevamento			
Portata		[m]	0,1...0,25; (funzionamento a retro-riflessione)
Portata		[mm]	< 12,5; (funzionamento a riflessione diretta ± 2)
Max. larghezza del punto luminoso		[mm]	2
Max. altezza del punto luminoso		[mm]	4
Dimensioni del punto luminoso valide per		Portata	
Tempi di reazione			
Tempo di risposta		[s]	< 2,5
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente		[°C]	-10...55
Grado di protezione		IP 67	
Max. immunità alla luce esterna		[klx]	20
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni		[mm]	53 x 30 x 80
Materiali		zinco pressofuso	
Materiale lente		vetro	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	1 x LED, verde
		Commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Sensore di colore


ODC-MNKG/US-100

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |