


Fotocellula a barriera emettitore

OFS-00KG/4M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	Tipo filettato

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 20
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore
Portata [m]	< 4
Max. diametro del punto luminoso [mm]	700
Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M12 x 1 / L = 60
Definizione filettatura	M12 x 1


OF5068



Fotocellula a barriera emettitore

OFS-00KG/4M

Materiali	ottone nichelato	
Materiale lente	PMMA	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Collegamento		



BN =	Colori dei fili conduttori :
BU =	marrone
	blu