


Amplificatore per fibre ottiche

OGF-HNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OK5002

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	Tipo filettato

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...50 DC
Corrente assorbita [mA]	< 30
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	160
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 0,08; (Fotocellula a barriera)
Portata [mm]	< 15; (Fotocellula a riflessione diretta)

Condizioni ambientali



Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 65



Amplificatore per fibre ottiche

OGF-HNKG

Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Peso	[g]	0,182
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Definizione filettatura		M18 x 1
Materiali		ottone nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
	dado	
Osservazioni		
Osservazioni	impulso luce corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a barriera	
	corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a riflessione diretta	
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone

BU = blu

BK = nero