


Fotocellula a riflessione diretta

OIT-FBOW/LS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OI0008

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Corpo

Tipo filettato

Applicazione

Principio di funzionamento

Fotocellula a riflessione diretta

Dati elettrici

Frequenza AC

[Hz]

47...63

Tensione di esercizio

[V]

20...250 AC

Uscite

Funzione uscita

commutazione impulso luce/buio; (programmabile)

Max. caduta di tensione
uscita di commutazione AC

[V]

4

Max. corrente residua

[mA]

12

Permanente capacità
di corrente dell'uscita di
commutazione AC

[mA]

300

Temporanea capacità
di corrente dell'uscita di
commutazione

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frequenza di commutazione
AC

[Hz]

15

Protezione da cortocircuito

no


Resistente a sovraccarico

no



Fotocellula a riflessione diretta

OIT-FBOW/LS

Campo di rilevamento		
Portata	[mm]	< 700; (carta bianca 200 x 200 mm)
Portata impostabile		si
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Peso	[g]	145,149
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M30 x 1,5
Definizione filettatura		M30 x 1,5
Materiali		PBT; PPO modificato
Materiale lente		PMMA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura	dadi di fissaggio: 2	
	cacciavite	
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C		
		

OI3510



Fotocellula a riflessione diretta

OIT-FBOW/LS

Collegamento

