




Fotocellula a barriera laser emettitore

OJSLOOKG/FO/AS



1 pulsante



Caratteristiche del prodotto	
Tipo di luce	luce rossa
Classe di protezione laser	1
Corpo	parallelepipedo
Applicazione	
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 12
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	650
Tip. durata d'uso [h]	50000
Uscite	
Resistente a sovraccarico	si



Fotocellula a barriera laser emettitore

OJSLOOKG/FO/AS

Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		emettitore
Portata	[m]	< 15
Portata impostabile		no
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	24
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Classe di protezione laser	1	
Indicazione per la protezione laser	Attenzione:	luce laser
	classe laser:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		conforme a 21 CFR Part 1040 fatta eccezione per le derive, in accordo con la normativa Laser Notice n. 50, giugno 2007.
MTTF	[anni]	918
Dati meccanici		
Peso	[g]	27,8
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	35 x 24 x 11
Materiali		Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
Materiale lente		vetro
Orientamento lente		Ottica frontale
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori		
Fornitura	viti a clip: 1, E20964	
	viti di fissaggio: 2 x M3 x 16	
	rondelle elastiche: 2	
	Dadi: 2	
Osservazioni		
Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
Quantità	1 pezzo	

Fotocellula a barriera laser emettitore

OJSLOOKG/FO/AS

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A



Collegamento

