




Fotocellula a riflessione diretta

OLB-FKOA/SL/LS-500



1 pulsante



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce infrarossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Dati elettrici		
Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Max. potenza assorbita	[VA]	4
Classe di isolamento		I
Protetto da inversione di polarità		no
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	880
Tip. durata d'uso	[h]	100000
Temperatura di riferimento per durata d'uso	[°C]	25
Uscite		
Modello elettrico		relè
Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (programmabile)
Carico del contatto		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	10



Fotocellula a riflessione diretta

OLB-FKOA/SL/LS-500

Frequenza di commutazione [Hz]	10
DC	
Resistente a cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

Campo di rilevamento

Portata [mm]	1...800; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Portata impostabile	si
Max. diametro del punto luminoso [mm]	80
Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
MTTF [anni]	255	

Dati meccanici

Peso [g]	203,5
Corpo	parallelepipedo
Materiali	PA; PBT
Materiale lente	PMMA
Orientamento lente	ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso

Collegamento elettrico


Protezione necessaria	fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido
-----------------------	---

Osservazioni

Osservazioni	Raccomandazione: dopo un cortocircuito verificare il funzionamento sicuro del sensore.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A






Fotocellula a riflessione diretta

OLB-FKOA/SL/LS-500

Collegamento



Nota : fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 5 A rapido