

Fotocellula a barriera emettitore

OLSLOOKG/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O5S700 + E21122

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 pulsante

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Classe di protezione laser	2
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 60
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Protezione da sovratensione	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	675
Tip. durata d'uso [h]	50000

Uscite

Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi



Fotocellula a barriera emettitore

OLSLOOKG/US-100

Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		emettitore
Portata	[m]	< 60
Portata impostabile		no
Diametro dell'oggetto più piccolo rilevabile	[mm]	3
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	150
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Classe di protezione laser		2
Dati meccanici		
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PBT
Materiale lente		PMMA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		



Fotocellula a barriera emettitore

OLSLOOKG/US-100

Collegamento

