



Fotocellula a riflessione diretta

OPT-FBOW/3L

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OA0108 oppure OA0109

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

No scale drawing available

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC
Corrente assorbita	[mA]	14; ((24 V))
Classe di isolamento		II
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	880

Uscite

Funzione uscita		commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC	[V]	4
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC	[mA]	350
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	15
Protezione da cortocircuito		no



Fotocellula a riflessione diretta

OPT-FBOW/3L

Resistente a sovraccarico	no	
Campo di rilevamento		
Portata [mm]	< 1300; (carta bianca 200 x 200 mm)	
Portata impostabile	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Grado di protezione	IP 65	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B
Dati meccanici		
Corpo	parallelepipedo	
Dimensioni [mm]	86 x 28 x 142	
Materiali	PPO modificato	
Materiale lente	vetro	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Morsetti: ...1,5 mm²		
Collegamento		

