

Fotocellula a barriera ricevitore

OUE-HPKG



ricevitore dietro la lente superiore



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Corrente assorbita [mA]	20; ((24 V))
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	140
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	ricevitore
Portata [m]	< 6
Portata impostabile	si

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Fotocellula a barriera ricevitore

OUE-HPKG

Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	618	
Dati meccanici			
Peso	[g]	150	
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	28 x 16 x 51	
Materiali		PPO modificato	
Materiale lente		vetro	
Orientamento lente		ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione	Stato di commutazione		1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura	Staffa di montaggio: 1, E20211		
Osservazioni			
Quantità	1 pezzo		
Collegamento elettrico			
Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Collegamento			



BN	marrone
BU	blu
BK	nero

Fotocellula a barriera ricevitore

OUE-HPKG

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

