


Sensore di temperatura ad infrarossi

OWF-9000-ANKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Corpo	cilindrico
-------	------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Corrente assorbita [mA]	< 20
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	NPN
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Frequenza di commutazione DC [Hz]	300
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

OW5004



Sensore di temperatura ad infrarossi

OWF-9000-ANKG

Campo di rilevamento		
Campo di rilevamento isteresi [%]		1...15
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-20...60
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Dati meccanici		
Corpo		cilindrico
Dimensioni [mm]		Ø 58 / L = 129
Materiali		Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Materiale lente		vetro
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura		Ottica a fibre con rivestimento in alluminio
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x 7/8"		