


OY443S



Barriera fotoelettrica di sicurezza

OYA0460-30-4-15-P-1-A



- T emettitore
R ricevitore
1 LED 3 colori rosso / verde / arancione
2 LED 2 colori giallo / blu
3 LED 2 colori rosso / verde



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Modello elettrico	PNP
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo protettivo: IP 69K)

Applicazione

Funzione di protezione	Protezione dell'accesso (protezione mani)
------------------------	---



Barriera fotoelettrica di sicurezza

OYA0460-30-4-15-P-1-A

Dati elettrici		
Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	20
Tensione di esercizio	[V]	24 DC
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 2
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	950
Ricevitore		
Corrente assorbita	[mA]	83
Corrente assorbita riscaldamento	[mA]	250
Emettitore		
Corrente assorbita	[mA]	42
Corrente assorbita riscaldamento	[mA]	250
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Numero delle uscite OSSD		2
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD	[mA]	400; (24 V)
Protezione da cortocircuito		si
Campo di rilevamento		
Altezza protetta	[mm]	460
Risoluzione (capacità di rilevamento d)	[mm]	30
Zona protetta (bassa emissione luminosa)	[m]	0...7
Zona protetta (alta emissione luminosa)	[m]	3...15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[ms]	5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...55
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo protettivo: IP 69K)
Test / Certificazioni		
EMC	IEC 61496-1	
Resistenza agli urti	IEC 61496-1	
Resistenza alle vibrazioni	IEC 61496-1	
Parametri di sicurezza		
Tipo ESPE (IEC 61496-1)		4



Barriera fotoelettrica di sicurezza

OYA0460-30-4-15-P-1-A

Conforme ai requisiti		ISO 13849-1: 2015 Categoria 4, PL e	
		IEC 61508 SIL 3	
		IEC 62061 SIL 3	
Durata d'uso TM (Mission Time)	[h]	175200	
PFH	[1/h]	1,2E-08	
Dati meccanici			
Peso	[g]	4050	
Dimensioni	[mm]	637 x 76 x 74	
Materiali		tubo protettivo: PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; fascetta: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: silicone	
Lunghezza L	[mm]	637	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		emettitore	1 x LED
		ricevitore	2 x LED
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	




Barriera fotoelettrica di sicurezza

OYA0460-30-4-15-P-1-A

Collegamento elettrico - emettitore

Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Collegamento



1: riscaldamento
 PK: non collegato
 Colori dei fili conduttori :
 BN = marrone
 BU = blu
 GN = verde
 GY = grigio
 PK = rosa
 RD = rosso
 WH = bianco
 YE = giallo


Barriera fotoelettrica di sicurezza

OYA0460-30-4-15-P-1-A

Collegamento elettrico - ricevitore

Cavo: 15 m, PVC; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm²

Collegamento



- 1: riscaldamento
- Colori dei fili conduttori :
- BK = nero
- BN = marrone
- BU = blu
- GN = verde
- GY = grigio
- PK = rosa
- RD = rosso
- VT = viola
- WH = bianco
- YE = giallo