




Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica

PA-025-RBN14-A-ZVG/US/ IV



Caratteristiche del prodotto			
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1		
Campo di misura	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
Raccordo a processo	collegamento filettato 1/4" NPT Filettatura interna		
Applicazione			
Particolarità	contatti dorati		
Applicazione	per applicazioni industriali		
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi		
Temperatura del fluido [°C]	-25...90; (su richiesta: -40...90 °C)		
Min. pressione di scoppio	350 bar	5075 psi	35 MPa
Resistenza a pressione	150 bar	2175 psi	15 MPa
Tipo di pressione	pressione relativa		
Dati elettrici			
Tensione di esercizio [V]	9,6...32 DC		
Min. resistenza di isolamento [MΩ]	100; (500 V DC)		
Classe di isolamento	III		
Protezione da inversione di polarità	si		
Ingressi/Uscite			
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1		
Uscite			
Numero totale uscite	1		
Segnale di uscita	segnale analogico		



Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica

PA-025-RBN14-A-ZVG/US/ /V

Numero delle uscite analogiche	1
Uscita analogica corrente [mA]	4...20
Carico max [Ω]	720; (U _b = 24 V; (U _b - 9,6 V) / 20 mA)
Resistente a sovraccarico	sì

Campo di misura/regolazione

Campo di misura	0...25 bar	0...363 psi	0...2,5 MPa
-----------------	------------	-------------	-------------

Precisione / Deriva

Ripetibilità [% dell'intervallo di misura]	< 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo); LS = Regolazione del valore limite)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,05; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K]	0,1; (0...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K]	0,2; (0...80 °C)

Tempi di reazione

Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms]	3
--	---

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	30 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	Emissione di interferenze CISPR 25	secondo direttiva macchine 2004/104/CE
	Immunità alle interferenze	secondo direttiva macchine 2004/104/CE
	ISO 11452-2 HF irradiata	100 V/m
	ISO 7637-2 pulse	coefficiente di precisione 4
	Resistenza agli urti DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
	DIN EN 61373	Categoria 3
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
	DIN EN 61373	Categoria 2
MTTF [anni]	506	



Trasmettitore di pressione con cella di misura in ceramica

PA-025-RBN14-A-ZVG/US/ /V	
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Applicazioni ferroviarie	DIN EN 50155 / IEC 60571
	Klasse T3, C1, S1

Dati meccanici	
Peso [g]	225,5
Materiali	1.4404 (AISI 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM
Min. cicli di pressione	100 milioni
Raccordo a processo	collegamento filettato 1/4" NPT Filettatura interna
Dispositivo di strozzamento integrato	no (adattabile a posteriori)

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

