




Flussostati

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Raccordo a processo		M16 x 1,5
Applicazione		
Modello		per tubazioni DN 25
Fluidi		acqua
Temperatura del fluido	[°C]	0...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...28 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 80
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	15; (indicato visivamente)
Uscite		
Segnale di uscita		segnale analogico
Uscita analogica corrente	[mA]	4...20; (lineare)
Carico max	[Ω]	500
Uscita analogica tensione	[V]	; (lineare)
Protezione da cortocircuito		no
Campo di misura/regolazione		
Campo del flusso	[cm/s]	50...250



Flussostati


SAM16BBD1OOG/W/US-100

Precisione / Deriva		
Indicazioni per la ripetibilità		7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)
Gradiente di temperatura [K/min]		200
Errore di misura [% di valore finale]		max. ± 10 (< 200 cm/s)
Tempi di reazione		
Tempo di risposta [s]		5; (10%...90%)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-20...60
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Dimensioni [mm]		M16 x 1,5
Definizione filettatura		M16 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); O-ring: NBR 70 Shore A
Raccordo a processo		M16 x 1,5
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione		Commutazione
		10 x LED, verde Risoluzione 10 % del valore finale
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x M12; codifica: A		
		

Flussostati

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco