


Articolo non più disponibile - Scheda archivio

**Caratteristiche del prodotto**

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
Raccordo a processo	collegamento filettato M26 x 1,5

Applicazione

Modello	per raccordi a T (DIN 2353): QL 22-18-22
Temperatura del fluido [°C]	0...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	20...28 DC
Corrente assorbita [mA]	< 80
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	15; (indicato visivamente)

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	2
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	2



Flussostato

SAE18BBDGPKG/W/US

Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Campo del flusso [l/min]	0...20
Intervallo di regolazione [l/min]	0,4...19,6

Precisione / Deriva

Indicazioni per la ripetibilità	3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Gradiente di temperatura [K/min]	200
Isteresi [l/min]	ca. 10
Errore di misura [% di valore finale]	max. ± 10

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	5; (10%...90%)
-----------------------	----------------

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	pulsante
------------------------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	Ø 14
Materiali	PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti) parziale nichelato
Raccordo a processo	collegamento filettato M26 x 1,5

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Commutazione	10 x LED, multicolore Risoluzione 10 % del valore finale
-------------	--------------	--

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Flussostato


SAE18BBDGPKG/W/US

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco