


# SBY246



## Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display

SBY11IF0FRKG

Si prega di notare il nuovo design!



### Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1	
Campo di misura	2...100 l/min	0,12...6 m <sup>3</sup> /h
Raccordo a processo	collegamento filettato Rp 1 Filettatura interna	

### Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Applicazione	per applicazioni industriali
Fluidi	Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti
Indicazioni per fluidi	olio 1 con viscosità: 10 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)
	olio 2 con viscosità: 46 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)

# SBY246



## Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display

SBY11IF0FRKG

Temperatura del fluido	[°C]	-10...100
Resistenza a pressione	[bar]	25
Resistenza a pressione	[MPa]	2,5
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	25

### Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita	[mA]	< 50
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 3

### Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1	
------------------------------------	--	--

### Uscite

Numero totale uscite	2	
Segnale di uscita	segnale di commutazione; segnale analogico; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile)	
Numero delle uscite digitali	2	
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	150; (per uscita 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C))
Cicli di commutazione (meccanici)	10 milioni	
Numero delle uscite analogiche	1	
Uscita analogica corrente	[mA]	4...20
Carico max	[Ω]	500
Protezione da cortocircuito	si	
Resistente a sovraccarico	si	
Frequenza dell'uscita	[Hz]	0...10000

### Campo di misura/regolazione

Campo di misura	2...100 l/min	0,12...6 m³/h
Campo di indicazione	0...120 l/min	0...7,2 m³/h
Risoluzione	0,5 l/min	0,05 m³/h
Punto di commutazione SP	1...100 l/min	0,05...6 m³/h
Punto di disattivazione rP	0...99 l/min	0...5,95 m³/h
Punto finale di frequenza FEP	6,5...100 l/min	0,4...6 m³/h
Incremento	0,5 l/min	0,05 m³/h
Frequenza sul punto finale FRP	[Hz]	10...10000
Dinamica di misura	1:50	

# SBY246



## Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display

SBY11IF0FRKG

Monitoraggio della temperatura		
Campo di misura	[°C]	-10...100
Campo di indicazione	[°C]	-32...122
Risoluzione	[°C]	1
Punto di commutazione SP	[°C]	-9...100
Punto di disattivazione rP	[°C]	-10...99
In intervalli di	[°C]	1
Punto iniziale di frequenza FSP	[°C]	-10...78
Punto finale di frequenza FEP	[°C]	12...100
Frequenza sul punto finale FRP	[Hz]	10...10000

Precisione / Deriva		
Monitoraggio del flusso		
Precisione (nel campo di misura)		$\pm (4 \% MW + 1 \% MEW)$ ; ( $Q > 2 \text{ l/min}$ ; temperatura del fluido e dell'ambiente: $+22 \text{ °C} \pm 4\text{K}$ )
Ripetibilità		$\pm 1 \% MEW$
Monitoraggio della temperatura		
Deriva di temperatura		0,029 °C / K
Precisione	[K]	3 K (25°C; $Q > 1 \text{ l/min}$ )

Tempi di reazione		
Monitoraggio del flusso		
Tempo di risposta	[s]	0,01
Damping valore di processo dAP	[s]	0...5
Damping uscita analogica dAA	[s]	0...5
Monitoraggio della temperatura		
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	T09 = 120 ( $Q > 1 \text{ l/min}$ )

Software / Programmazione	
Opzioni di parametrizzazione	isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/frequenza; selezione del fluido; damping uscita di commutazione/analogica; display orientabile / disattivabile; unità di misura standard; colore valore di processo

Interfacce	
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV
Profili	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
Modo SIO	si
Classe richiesta per porta master	A
Dati di processo analogici	2
Dati di processo digitali	2

# SBY246



## Sensore di flusso con inibitore del riflusso e display

SBY11IF0FRKG

Min. tempo di ciclo del processo [ms]	5	
DeviceID supportati	<b>Modo operativo</b> default	<b>DeviceID</b> 563

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Indicazioni per la temperatura ambiente	temperatura del fluido < 80 °C temperatura del fluido < 100 °C: 0...40 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-15...80
Grado di protezione	IP 65; IP 67

Test / Certificazioni	
EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni]	145
Certificazione UL	Numero di certificazione UL I006
Direttiva in materia di attrezzature a pressione	corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta

Dati meccanici	
Peso [g]	1286
Materiali	1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; ottone nichelato chimicamente
Materiali a contatto con il fluido	1.4401 (acciaio inox / AISI 316); 1.4404 (AISI 316L); ottone (2.0371); ottone nichelato chimicamente; PPS; O-ring: FKM
Raccordo a processo	collegamento filettato Rp 1 Filettatura interna

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Display	3 x LED, verde
	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Valori letti	indicazione alfanumerica, rosso / verde 4 digit
	Programmazione	indicazione alfanumerica, 4 digit

Osservazioni	
Osservazioni	Raccomandazione: usare filtrazione di 200 micron. Tutti i dati si riferiscono all'acqua (20° C). MW = valore letto MEW = valore finale
Note	Si prega di notare il nuovo design!
Quantità	1 pezzo

### Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



### Collegamento



#### OUT1:

- Uscita di commutazione monitoraggio della portata
- Uscita di commutazione Monitoraggio della temperatura
- Uscita frequenza monitoraggio della portata
- Uscita frequenza Monitoraggio della temperatura
- IO-Link

#### OUT2:

- Uscita di commutazione monitoraggio della portata
- Uscita di commutazione Monitoraggio della temperatura
- Uscita analogica monitoraggio della portata
- Uscita analogica Monitoraggio della temperatura


Colori secondo DIN EN 60947-5-2

Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco

### diagrammi e curve

#### Perdita di pressione



dP Perdita di pressione

Q flusso