


SF0505



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFG14ZBB

Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		Clamp DN25 ISO 2852
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio