



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi aggressivi
--------	--

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Resistenza a pressione	[bar]	30
------------------------	-------	----

Liquidi

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200
--	---------

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
---------------------------	--------	---------

Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
---------------------	--------	--------

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...2000
---------------------------	--------	------------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta	[s]	1...10
-------------------	-----	--------



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ABH

Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Materiali		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiali a contatto con il fluido		Hastelloy C-4 (2.4610)
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna
Accessori		
Fornitura		Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Collegamento		



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio