




Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ IP

Articoli alternativi: PI1806

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 indicazione alfanumerica 4 digit
 - 2 LED di stato
 - 3 Pulsante di configurazione
 - 4 scanalatura con anello di tenuta
 - 5 sealing contour filettatura esterna G1
- Attenzione: il dispositivo deve essere montato soltanto in un raccordo a processo per guarnizione conica G1. La guarnizione conica G1 maschio del dispositivo è idonea solo per adattatore con controparte metallica.



Caratteristiche del prodotto				
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1			
Campo di misura	-0,124...2,5 bar	-124...2500 mbar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica Attenzione: il dispositivo deve essere montato soltanto in un raccordo a processo per guarnizione conica G1.; La guarnizione conica G1 maschio del dispositivo è idonea solo per adattatore con controparte metallica.			
Applicazione				
Particolarità	contatti dorati			
Applicazione	membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande			
Fluidi	Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi			
Temperatura del fluido [°C]	-25...125; (145 max. 1h)			
Min. pressione di scoppio	50 bar	725 psi	5000 kPa	
Resistenza a pressione	20 bar	290 psi	2000 kPa	
Resistenza al vuoto [mbar]	-1000			



Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Tipo di pressione		pressione relativa
MAWP per applicazioni secondo CRN	[bar]	20
Dati elettrici		
Min. resistenza di isolamento	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Principio di misura		idrostatico
Watchdog integrato		si
2 fili		
Tensione di esercizio	[V]	20...32 DC
Corrente assorbita	[mA]	3,6...21
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	1
3 fili		
Tensione di esercizio	[V]	18...32 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 45
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	0,5
Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1	
Uscite		
Numero totale uscite		2
Segnale di uscita	segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile)	
Modello elettrico	PNP/NPN	
Numero delle uscite digitali		2
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)	
Numero delle uscite analogiche		1
Uscita analogica corrente	[mA]	4...20, invertibile; (graduabile)
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
2 fili		
Carico max	[Ω]	300
3 fili		
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	250
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	125
Carico max	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA



Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ IP

Campo di misura/regolazione

Campo di misura	-0,124...2,5 bar	-124...2500 mbar	-1,8...36,27 psi	-12,4...250 kPa
Punto di commutazione SP	-0,12...2,5 bar	-1,74...36,27 psi	-12...250 kPa	
Punto di disattivazione rP	-0,124...2,496 bar	-1,8...36,21 psi	-12,4...249,6 kPa	
Punto iniziale analogico	-0,124...1,88 bar	-1,8...27,27 psi	-12,4...188 kPa	
Punto finale analogico	0,5...2,5 bar	7,26...36,27 psi	50...250 kPa	
In intervalli di	0,002 bar	0,03 psi	0,2 kPa	
Impostazione di fabbrica		SP1 = 0,624 bar	rP1 = 0,574 bar	
		SP2 = 1,874 bar	rP2 = 1,824 bar	
		ASP = 0,000 bar	AEP = 2,500 bar	

Precisione / Deriva

Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,2; (Turn down 1:1, linearità, incluse isteresi e ripetibilità, impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)

Tempi di reazione

Damping valore di processo dAP [s]	0...30
Damping uscita analogica dAA [s]	0,01...99,99
2 fili	
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms]	45
3 fili	
Min. tempo di risposta uscita di commutazione dAP [ms]	3
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms]	7



Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ IP

Interfacce		
Interfaccia di comunicazione	IO-Link	
Tipo di trasmissione	COM2 (38,4 kBaud)	
Versione IO-Link	1.0	
Profili	nessun profilo	
Modo SIO	si	
Classe richiesta per porta master	A	
Dati di processo analogici	1	
Dati di processo digitali	2	
Min. tempo di ciclo del processo [ms]	2,3	
DeviceID supportati	Modo operativo default	DeviceID 159
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...100	
Grado di protezione	IP 67; IP 68; IP 69K	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni]	148,85	
Dati meccanici		
Peso [g]	378	
Materiali	1.4404 (AISI 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Materiali a contatto con il fluido	ceramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); aspetto superficiale: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. cicli di pressione	100 milioni	
Raccordo a processo	collegamento filettato G 1 filettatura esterna guarnizione conica Attenzione: il dispositivo deve essere montato soltanto in un raccordo a processo per guarnizione conica G1.; La guarnizione conica G1 maschio del dispositivo è idonea solo per adattatore con controparte metallica.	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Display	LED, verde
	Stato di commutazione	LED, giallo
	Indicazione della funzione	indicazione alfanumerica, 4 digit
	Valori letti	indicazione alfanumerica, 4 digit
Display	bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % dell'intervallo	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

Sensore di pressione con cella di misura affiorante e display




PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento



- | | |
|------|---|
| 1 | Connessione per funzionamento a 2 fili |
| 2 | Connessione per funzionamento a 3 fili : |
| OUT1 | Uscita di commutazione |
| OUT2 | Uscita di commutazione |
| | Uscita analogica |
| 3 | Connessione per parametrizzazione IO-Link (P = comunicazione tramite IO-Link) |