


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

SFR14AACE1

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

**Caratteristiche del prodotto**

Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	5

Liquidi

Applicazione	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200 Exi
---	-------------

Campo di misura/regolazione**Liquidi**

Intervallo di regolazione [cm/s]	0...60
Massima sensibilità [cm/s]	0...20

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	7
----------------------------------	---

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	2...20
-----------------------	--------

Liquidi

Tempo di risposta [s]	2...20
-----------------------	--------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato
Materiali	PTFE
Materiali a contatto con il fluido	PTFE
Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna

SF0707



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR14AACE1

Osservazioni


Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BU = blu
BK = nero
WH = bianco
GY = grigio