

# SF2300




## Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR14ZBB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5300 + E40099

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo G 1/4 filettatura esterna

### Applicazione

Applicazione campo ad alta temperatura

Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi

Resistenza a pressione [bar] 30

### Liquidi

Applicazione campo ad alta temperatura

Temperatura del fluido [°C] 0...120

### Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] 0...100

### Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200

### Campo di misura/regolazione

#### Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

#### Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000

Massima sensibilità [cm/s] 200...800

### Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

### Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

#### Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10

# SF2300



## Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR14ZBB

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Fluidi gassosi                                                                |                           |
| Tempo di risposta                                                             | [s] 1...10                |
| Condizioni ambientali                                                         |                           |
| Grado di protezione                                                           | IP 67                     |
| Dati meccanici                                                                |                           |
| Corpo                                                                         | Tipo filettato            |
| Materiali                                                                     | 1.4571 (AISI 316Ti)       |
| Materiali a contatto con il fluido                                            | 1.4571 (AISI 316Ti)       |
| Raccordo a processo                                                           | G 1/4 filettatura esterna |
| Accessori                                                                     |                           |
| Fornitura                                                                     | Guarnizioni: 2 x AMF 30   |
| Osservazioni                                                                  |                           |
| Quantità                                                                      | 1 pezzo                   |
| Collegamento elettrico                                                        |                           |
| Cavo: 2 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                           |
| Collegamento                                                                  |                           |



|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BN = | marrone                      |
| BU = | blu                          |
| BK = | nero                         |
| WH = | bianco                       |
| GY = | grigio                       |