

SF3300




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ZBB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5301 + E40096

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna

Applicazione

Applicazione campo ad alta temperatura

Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi

Resistenza a pressione [bar] 30

Liquidi

Applicazione campo ad alta temperatura

Temperatura del fluido [°C] 0...120

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] 0...100

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000

Massima sensibilità [cm/s] 200...800

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10

SF3300



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12ZBB

Fluidi gassosi	
Tempo di risposta [s]	1...10
Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 2 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Collegamento	



Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio