


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

SFN12ADB/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5200 + E40107

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	1/2" NPT
---------------------	----------

Applicazione

Applicazione	alta pressione
Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	300

Liquidi

Applicazione	alta pressione
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0200
--	---------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	200...2000
Massima sensibilità [cm/s]	200...800

SF3305




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFN12ADB/US-100

Precisione / Deriva	
Gradiente di temperatura [K/min]	300
Tempi di reazione	
Tempo di risposta [s]	1...10
Liquidi	
Tempo di risposta [s]	1...10
Fluidi gassosi	
Tempo di risposta [s]	1...10
Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	1/2" NPT
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



SF3305



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFN12ADB/US-100

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio