


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

SFR12ADB/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2
---------------------	-------

Applicazione

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	300

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...2000
Massima sensibilità	[cm/s]	200...800

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Corpo	Tipo filettato	
Dimensioni	[mm]	27 x 27 x 72
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)	
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)	
Raccordo a processo	G 1/2	

SF3306




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo


SFR12ADB/US-100

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 (5 x 0.5mm²) m



Collegamento



BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio