




Flussostato

SCN12ADBAKOW/LS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio




Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	1/2" NPT
Applicazione	
Applicazione	alta pressione
Fluidi	Liquidi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	300
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	70...140 AC
Corrente assorbita [mA]	< 40
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 20
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Uscite	
Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	relè
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO
Protezione da cortocircuito	no



Flussostato

SCN12ADBAKOW/LS

Campo di misura/regolazione		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione	Potenziometro	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Materiali	PBT-GF20	
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)	
Raccordo a processo	1/2" NPT	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	11 x LED
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Connettore: 1 x 7/8": codifica: A		



Collegamento

