




Flussostato

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5010 + E40104
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	raccordo a T QL 18 / ST DIN 2353
Applicazione	
Applicazione	alta pressione
Fluidi	Liquidi
Temperatura del fluido [°C]	10...50
Resistenza a pressione [bar]	300
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	20...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 20
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Uscite	
Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione



Flussostato

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Intervallo di regolazione [cm/s]	100...500
----------------------------------	-----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	300
----------------------------------	-----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...2
-----------------------	-------

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Potenzimetro
------------------------------------	--------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	10...60
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	60 x 41 x 101
Materiali	PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	raccordo a T QL 18 / ST DIN 2353

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Commutazione	11 x LED
-------------	--------------	----------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Flussostato

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Collegamento

