


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

STM12ABA/US-100-H

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	M12 x 1
---------------------	---------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100
---	---------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	5...1500
----------------------------------	----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Liquidi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

ST1004



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ABA/US-100-H

Dati meccanici

Corpo		Tipo filettato	
Dimensioni	[mm]	M12 x 1	
Definizione filettatura		M12 x 1	
Materiali		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)	
Raccordo a processo		M12 x 1	

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco