

**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

STR12ABBE1

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Liquidi

Applicazione	Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C]	-25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100 Ex
---	------------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	200...2000
Massima sensibilità [cm/s]	100...800

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

ST3210



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR12ABBE1

Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, Silflex-PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,34 mm ²		
Collegamento		



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo