


**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

STR12ZBB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	campo ad alta temperatura
--------------	---------------------------

Fluidi	Liquidi; Fluidi gassosi
--------	-------------------------

Resistenza a pressione [bar]	30
------------------------------	----

Liquidi

Applicazione	campo ad alta temperatura
--------------	---------------------------

Temperatura del fluido [°C]	0...120
-----------------------------	---------

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C]	0...100
-----------------------------	---------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100
---	---------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
----------------------------------	---------

Massima sensibilità [cm/s]	3...60
----------------------------	--------

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	5...1500
----------------------------------	----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	1...10
-----------------------	--------


ST3300



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR12ZBB

Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 2 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm ²		
Collegamento		



Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo