


**Sensore di flusso per il collegamento ad un  
amplificatore di controllo**

STR12ZBB/6m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


**Caratteristiche del prodotto**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
|---------------------|---------------------------|

**Applicazione**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Applicazione | campo ad alta temperatura |
|--------------|---------------------------|

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
|--------|-------------------------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Resistenza a pressione [bar] | 30 |
|------------------------------|----|

**Liquidi**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Applicazione | campo ad alta temperatura |
|--------------|---------------------------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Temperatura del fluido [°C] | 0...120 |
|-----------------------------|---------|

**Fluidi gassosi**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Temperatura del fluido [°C] | 0...100 |
|-----------------------------|---------|

**Dati elettrici**

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Collegamento ad<br>amplificatore di controllo | VS 0100 |
|-----------------------------------------------|---------|

**Campo di misura/regolazione**
**Liquidi**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
|----------------------------------|---------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
|----------------------------|--------|

**Fluidi gassosi**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Intervallo di regolazione [cm/s] | 5...1500 |
|----------------------------------|----------|

**Precisione / Deriva**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
|----------------------------------|----|

**Tempi di reazione**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tempo di risposta [s] | 1...10 |
|-----------------------|--------|


# ST3301



## Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR12ZBB/6m

|                                                                               |     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Liquidi                                                                       |     |                           |
| Tempo di risposta                                                             | [s] | 1...10                    |
| Fluidi gassosi                                                                |     |                           |
| Tempo di risposta                                                             | [s] | 1...10                    |
| Condizioni ambientali                                                         |     |                           |
| Grado di protezione                                                           |     | IP 67                     |
| Dati meccanici                                                                |     |                           |
| Corpo                                                                         |     | Tipo filettato            |
| Materiali                                                                     |     | 1.4571 (AISI 316Ti)       |
| Raccordo a processo                                                           |     | G 1/2 filettatura esterna |
| Osservazioni                                                                  |     |                           |
| Quantità                                                                      |     | 1 pezzo                   |
| Collegamento elettrico                                                        |     |                           |
| Cavo: 6 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> |     |                           |
| Collegamento                                                                  |     |                           |



|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BN = | marrone                      |
| GN = | verde                        |
| WH = | bianco                       |
| YE = | giallo                       |