


TA1321



Trasmettitore di temperatura

TA-083C1EM38- A-ZVG/US



1 G 3/8 Filettatura interna



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura [°C]	-50...200
Interfaccia di comunicazione	IO-Link
Raccordo a processo	G 3/8 Filettatura interna
Lunghezza sonda EL [mm]	83

Applicazione

Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A)
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	< 50
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	2

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite analogiche: 1
------------------------------------	-----------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale analogico; IO-Link; (configurabile)
Numero delle uscite analogiche	1
Uscita analogica corrente [mA]	4...20
Carico max [Ω]	250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω)
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Campo di misura [°C]	-50...200
Impostazione di fabbrica	-10...150 °C

TA1321



Trasmettitore di temperatura

TA-083C1EM38- A-ZVG/US

Risoluzione		
Risoluzione uscita analogica	[K]	0,04
Precisione / Deriva		
Precisione uscita analogica	[K]	$\pm 0,3 + (\pm 0,1 \% \text{ MS})$
Coefficiente di temperatura	[% dell'intervallo per 10 K]	0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento $25 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
Tempi di reazione		
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	$< 0,25 / < 1$
Interfacce		
Interfaccia di comunicazione		IO-Link
Tipo di trasmissione		COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link		1.1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[$^{\circ}\text{C}$]	-25...80
Indicazioni per la temperatura ambiente		con temperatura del fluido: $< 160 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		-25...60 $^{\circ}\text{C}$
		con temperatura del fluido: $< 200 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura di immagazzinamento	[$^{\circ}\text{C}$]	-40...100
Grado di protezione		IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anni]	334
Indicazioni per la certificazione	certificato di fabbrica disponibile per il download su www.factory-certificate.ifm	
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	K002
Dati meccanici		
Peso	[g]	175
Corpo		variante per montaggio in pozzetto
Materiali		1.4404 (AISI 316L); 1.4122 (inox); PEI; FKM
Coppia di serraggio	[Nm]	10
Raccordo a processo		G 3/8 Filettatura interna
Diametro della sonda	[mm]	3
Lunghezza sonda EL	[mm]	83
Osservazioni		
Osservazioni	MS = campo di misura impostato	
	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.	
Quantità		1 pezzo

TA1321



Trasmettitore di temperatura

TA-083C1EM38- A-ZVG/US

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

