


PN-003PRBU76-QFPKG/US/ IV

Articoli alternativi: PN7006 + E30087

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
Campo di misura [psi]	0...30
Raccordo a processo	collegamento filettato 7/16" - 20 UNF Filettatura interna

Particolarità		contatti dorati
Applicazione		per applicazioni industriali
Fluidi		Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Min. pressione di scoppio	[psi]	725
Resistenza a pressione	[psi]	220
Tipo di pressione		pressione relativa

Tensione di esercizio	[V]	18...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 60
Min. resistenza di isolamento	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe di isolamento		III



Sensore di pressione con display

PN-003PRBU76-QFPKG/US/ IV

Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	0,2
Watchdog integrato	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 2
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	2
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	2
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di misura/regolazione

Campo di misura [psi]	0...30
Punto di commutazione SP [psi]	0,3...30
Punto di disattivazione rP [psi]	0,1...29,8
In intervalli di [psi]	0,2

Precisione / Deriva

Precisione del punto di commutazione [% di valore finale]	$< \pm 1,0$
Ripetibilità [% di valore finale]	$< \pm 0,25$; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Effetto della temperatura per ogni 10 K	$< \pm 0,3$

Tempi di reazione

Tempo di risposta impostabile di un'uscita di commutazione e frequenza di commutazione risultante	Tempo di risposta [ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500
	Frequenza di commutazione [Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Tempo di risposta [ms]	con curva rettangolare della pressione; Punto di commutazione (SPx) = 70 %; Punto di disattivazione (rPx) = 30 %									
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s]	0, 0,2,...10, 11,...50									

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Pulsante di configurazione
------------------------------------	----------------------------



Sensore di pressione con display

PN-003PRBU76-QFPKG/US/ IV

Opzioni di parametrizzazione	isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping
------------------------------	--

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Dati meccanici

Materiali	EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304)
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303); ceramica; FKM
Min. cicli di pressione	100 milioni
Raccordo a processo	collegamento filettato 7/16" - 20 UNF Filettatura interna

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, rosso
	Indicazione della funzione	Display LED a 7 segmenti
	Valori letti	Display LED a 7 segmenti

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



PN7326



Sensore di pressione con display

PN-003PRBU76-QFPKG/US/ IV

Collegamento

