




Sensore di temperatura con raccordo a processo

TM-150KFEC02-

/US/



L = lunghezza sonda corrisponde alla lunghezza sonda EL



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Caratteristiche del prodotto

Campo di misura	-40...150 °C	-40...302 °F
Raccordo a processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Lunghezza sonda EL [mm]	150	

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Elemento di misura	1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)
Applicazione	Aree igieniche
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi
Resistenza a pressione [bar]	25
Profondità minima di immersione [mm]	15

Dati elettrici

Classe di isolamento	III
----------------------	-----

Campo di misura/regolazione

Lunghezza sonda L	[mm]	150
Campo di misura	-40...150 °C	-40...302 °F

Precisione / Deriva

Precisione [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
----------------	-----------------------------------

Tempi di reazione

Dinamica di risposta T05 / T09 [s]	1 / 3; (secondo DIN EN 60751)
------------------------------------	-------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 68; IP 69K

TM4941



Sensore di temperatura con raccordo a processo

TM-150KFEC02- /US/

Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti	DIN EN 60068-2-2-27	50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anni]	22831
Dati meccanici		
Peso	[g]	240
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L) elettrolucidato
Raccordo a processo		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido		Ra: < 0,8
Diametro della sonda	[mm]	6
Lunghezza sonda EL	[mm]	150
Osservazioni		
Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.	
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

