


TS2451



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KLKD06 .../US



1 morsettiera, vedere Nota



Caratteristiche del prodotto

Campo di misura	-100...600 °C	-148...1112 °F
Raccordo a processo	Ø 6 mm	
Lunghezza sonda EL [mm]	50; (temperature del fluido < 200 °C: 100)	

Applicazione

Elemento di misura	1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi
Profondità minima di immersione [mm]	15

Dati elettrici

Classe di isolamento	III
----------------------	-----

Campo di misura/regolazione

Lunghezza sonda L	[mm]	100
Campo di misura	-100...600 °C	-148...1112 °F

Precisione / Deriva

Precisione [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
----------------	-----------------------------

Tempi di reazione

Dinamica di risposta T05 / T09 [s]	12 / 34; (secondo DIN EN 60751)
------------------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

MTTF [anni]	11415,5
-------------	---------

Dati meccanici

Peso [g]	80,1
Dimensioni [mm]	Ø 6
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti); PFA/PTFE
Materiali a contatto con il fluido	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	Ø 6 mm
Diametro della sonda [mm]	6
Lunghezza sonda EL [mm]	50; (temperature del fluido < 200 °C: 100)

TS2451



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KLKD06 .../US

Osservazioni

Osservazioni I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PTFE; resistente a temperature fino a 250°C

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

