




Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KLKD6-...../US/



Caratteristiche del prodotto

Campo di misura	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccordo a processo	Ø 6 mm	

Applicazione

Particolarità	contatti dorati	
Elemento di misura	1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Profondità minima di immersione [mm]	15	

Dati elettrici

Classe di isolamento	III	
----------------------	-----	--

Campo di misura/regolazione

Campo di misura	-40...90 °C	-40...194 °F
-----------------	-------------	--------------

Precisione / Deriva

Precisione [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$	
----------------	-----------------------------	--

Tempi di reazione

Dinamica di risposta T05 / T09 [s]	3 / 10; (secondo DIN EN 60751)	
------------------------------------	--------------------------------	--

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67	
---------------------	-------	--

Test / Certificazioni

MTTF [anni]	11415,5	
-------------	---------	--

Dati meccanici

Peso [g]	82,2	
Corpo	Problemi di misura	
Dimensioni [mm]	Ø 6 / L = 45	
Materiali	acciaio inox	
Materiali a contatto con il fluido	1.4404 (AISI 316L)	
Raccordo a processo	Ø 6 mm	
Diametro della sonda [mm]	6	

Osservazioni

Osservazioni	I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.	
Quantità	1 pezzo	

TS2289



Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo

TS-200KLKD6-...../US/

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

