TS5951

Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile

TS-500KLKM...



Caratteristiche del prodotto			
Campo di misura		-30...150 °C	-22...302 °F
Raccordo a processo		collegamento filettato M12 x 1,5 filettatura esterna	
Applicazione			
Elemento di misura		1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)	
Montaggio		Sensore a contatto per corpi solidi	
Resistenza a pressione	[bar]	500	
Dati elettrici			
Classe di isolamento		III	
Campo di misura/regolazione			
Campo di misura		-30...150 °C	-22...302 °F
Precisione / Deriva			
Precisione	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Tempi di reazione			
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	4 / 12; (secondo DIN EN 60751)	
Condizioni ambientali			
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
MTTF	[anni]	12683,9	
Dati meccanici			
Peso	[g]	214,2	
Corpo		Sonda avvitabile	
Dimensioni	[mm]	M12 x 1,5 / L = 31	
Definizione filettatura		M12 x 1,5	
Materiali		1.4301 (acciaio inox / AISI 304)	
Raccordo a processo		collegamento filettato M12 x 1,5 filettatura esterna	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

TS5951

Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile

TS-500KLKM...

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, silicone; con ghiere per fili

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
RD =	rosso
WH =	bianco