

AC005S




AS-i セーフティクラシックライン

ClassicL45 2SI 1DO M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC505S

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	60
保護クラス		III
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力

入力回路、デジタル入力回路	PNP/NPN
センサ電源	AS-i

出力

電気仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～65
保護構造	IP 65, (フラットケーブルベース及びAS-i フラットケーブルの接続)	

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	添付文書 E

安全等級

準拠規格/要求事項	ISO 13849-1: 2015 カテゴリー 3 / 4 *, PL d / e *)	
耐用時間 TM	[h]	175200

AC005S



AS-i セーフティクラシックライン

ClassicL45 2SI 1DO M12

AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.11, 2.1
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能
拡張アドレス設定モード		—
AS-iマスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.B.0
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	B.0
AS-i 認証		61901
機械的仕様		
重量	[g]	285
取り付け方法		FCベースを使用して AS-iラインに接続
材質		PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ベース, AC5000
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:		
接続		
コネクタ式: M12		
	ソケット I-1/2	
1	電源供給 I+	
2	入力 I-1 (p)	
3	電源供給 I-	
4	入力 I-2 (n)	
5	未使用	
	ソケット I-2	
1	入力 I-2 (n)	
2	電源供給 I-	
3	未使用	
4	未使用	
5	未使用	