

AC1311




AS-i CANopen ゲートウェイPLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1331

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 ディスプレイ
- 2 押しボタン
- 3 CANopenインターフェース



アプリケーション

アプリケーション

分散型コントローラ, CANopen ゲートウェイ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 24, (cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	< 500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	10
消費電力	[VA]	10
AS-i マスタ数		1

インターフェース

通信インターフェース	RS232, CAN
CAN	
CANインターフェース数	1
プロトコル	CANopen

AC1311



AS-i CANopen ゲートウェイPLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

使用タイプ		データ転送	
RS232			
RS-232		1	
伝送レート		9600...115200 Baud	
コネクタのタイプ		RJ11	
使用タイプ		プログラミング	
備考		絶縁	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	0～60
保存温度		[°C]	-20～70
最大相対湿度		[%]	95
保護構造		IP 20	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.1	
AS-iマスタプロファイル		M3	
AS-i 認証		61107	
機械的仕様			
外装		DINレール固定式	
材質		アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ	
ディスプレイ / パーツ			
表示		機能	3 x LED, 赤
			2 x LED, 緑
			2 x LED, 黄色
			LCDディスプレイ
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
接続			

