

QHA300



Hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione

moneo appliance QHA300

le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente

Technical drawing of the QHA300 appliance. The front view shows a vertical unit with a width of 140 mm and a height of 200 mm. The side view shows a depth of 45 mm. The rear view shows the internal components and connectors. Numbered callouts (1-10) identify specific features: 1. LED di stato, 2. interruttore acceso/spento, 3. USB 3.2 x 3, 4. USB 2.0 x 1, 5. Interfaccia Ethernet A, 6. Interfaccia Ethernet B, 7. Interfaccia Ethernet C, 8. interfaccia DisplayPort x 2, 9. Tensione di alimentazione, 10. messa a terra.

- 1 LED di stato
- 2 interruttore acceso/spento
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Interfaccia Ethernet A
- 6 Interfaccia Ethernet B
- 7 Interfaccia Ethernet C
- 8 interfaccia DisplayPort x 2
- 9 Tensione di alimentazione
- 10 messa a terra

Applicazione	
Applicazione	hardware IT per il funzionamento di moneo software moneo preinstallato Garanzia di un funzionamento informatico sicuro del software moneo dispone di capacità di memoria e potenza di calcolo semplice messa in servizio senza bisogno di competenze informatiche specifiche ideale per le applicazioni DataScience con moneo
Descrizione del contenuto	incluso appliance management system (AMS) per configurazione e manutenzione
Compatibilità	utilizzabile indipendentemente dall'infrastruttura IT
Connettività	integrabile in qualsiasi momento nella struttura di rete informatica interfacce per sensore e rete informatica



Hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione

moneo appliance QHA300

Manutenzione e assistenza

funzioni integrate di aggiornamento, backup e assistenza tramite appliance Management System

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...36 DC
Potenza assorbita	[W]	21; (massimo: 47)

Uscite

Numero delle uscite video	2; (DisplayPort)
---------------------------	------------------

Software / Programmazione

Licenze incluse	appliance management system (AMS)
Indicazioni per la licenza	legato all'hardware; le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
Sistema operativo	Debian Linux 11

AMS

Lingua	tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano
--------	---

console AMS

Lingua	inglese
--------	---------

Requisiti del sistema

Browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio)
---------	--

Interfacce

Interfaccia di comunicazione	Ethernet; RS232; USB
Numero delle interfacce Ethernet	3; (Gbit)
Numero delle interfacce RS232	4; (RS232/RS422/RS485)
Numero delle interfacce USB	4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...60
Max. umidità relativa dell'aria ammessa	[%]	95; (40 °C non condensante)
Grado di protezione		IP 40

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Resistenza alle vibrazioni	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz

Dati meccanici

Peso	[g]	2185,1
Dimensioni	[mm]	45 x 140 x 200

Hardware

Processore	Intel Core i5-1145G7E quad-core
Chip TPM	V 2.0
BIOS	AMI UEFI (256 Mbit)
Memoria	16 GB
Memoria di massa	1 TB SSD

QHA300



Hardware per il funzionamento di moneo in ambiente di produzione

moneo appliance QHA300

Osservazioni	
Note	le licenze necessarie per l'utilizzo dei prodotti moneo devono essere ordinate separatamente
Quantità	1 pezzo