




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



製品特性		
入力数 / 出力数		入力(Pt100温度センサ): 4
測定範囲	[°C]	-200～850
アプリケーション		
アプリケーション		フィールド設置
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
逆接続保護		有
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.08
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		入力(Pt100温度センサ): 4
入力		
入力(Pt100温度センサ)		4
センサ電源		AS-i
短絡保護		有
アナログ入力		2線式/4線式センサに接続
アナログ入力分解能		16 / 0.1 °C
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[°C]	-200～850

AC2520



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	140

AS-i仕様	
AS-i アドレス設定器	アドレスソケット, IR アドレス設定可能
AS-i マスタプロフィール	M3, M4
AS-i プロファイル	S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex] 7
ID コード	[hex] 3.E

機械的仕様	
重量	[g] 205.55
取り付け方法	FCベースを使用して AS-iラインに接続
材質	PBT
締付トルク	[Nm] 0.6～0.8

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色 チャンネル AI1...AI4
	動作	LED, 緑 電圧 AS-i - AS-i
	エラー	LED, 赤


電気接続	
モジュール接続	フラットケーブル

アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	ベース

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
------	--

コネクタ式: M12, コーディング: A



- | | |
|---|-----------|
| 1 | S+ |
| 2 | アナログ入力 |
| 3 | S- |
| 4 | アナログ出力 0V |
| 5 | 機能接地 |