


AC2730



AS-i PCBモジュール

Valvehead module 4DI 3DO T



アプリケーション

アプリケーション

取付け型ユニット

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 200
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.18, (AS-i供給入出力電流の合計: 180 mA)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 3
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 20~30, (DC)
短絡保護	有

出力

電氣仕様	PNP
デジタル出力	3
電圧範囲 (DC)	[V] 18~30, (DC)
出力開閉電流	[mA] 100, (入出力全ての電流負荷)
短絡保護	有
アクチュエータ出力電源	AS-i

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25~70
保護構造	IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i仕様

AS-i バージョン	2.1
拡張アドレス設定モード	有

AC2730



AS-i PCBモジュール

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-iマスタプロファイル	M2, M3, M4				
AS-i プロファイル	S-7.A.F				
I/O コンフィグレーション [hex]	7				
ID コード [hex]	A.F				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	I-1	I-2	I-3	I-4
	出力	O-1	O-2	O-3	-

機械的仕様

重量 [g]	80
外装	樹脂充填 樹脂外装
外形寸法 [mm]	16 x 88 x 41

備考

備考	AS-iモジュールはAS-iから電源供給する AS-iスレーブ1台用のPCBソリューションです。
	ウォッチドッグ機能によりAS-i配線で通信が停止すると出力をOFFにします。
梱包数	1 個

電気接続

ケーブル: 0.2 m

茶	AS-i +
青	AS-i -
赤	+
黒	0 V
白	I-4
黄色	O-3
白	I-3
黄色	O-2
白	I-2
黄色	O-1
白	I-1